



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)		71 lm/W
Lampvoet	G5 [G5]	Kleurweergave-index (nom.)		60
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	4000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens		
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h	Power (Rated) (Nom)	13,0 W	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	8000 h	Lampstroom (nom.)	0,170 A	
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]	Spanning (nom.)	90 V	
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers		
Kleurcode	33-640	Dimbaar	Ja	
Lichtstroom (nom.)	930 lm	Goedkeuring en Toepassing		
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A	
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	58 %	Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg	
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	85 %			
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %			
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K			

TL Mini Standaardkleuren

Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150070475727
Productnaam voor bestelling	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500704757
Bestelcode	70475727
Lokale bestelcode	TL13W33

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
SAP-materiaal	928001503340
Netto gewicht (per stuk)	50,340 g
ILCOS-code	FD-13/41/2B-E-G5


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL Mini 13W/33-640

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution Colour

