



MASTER TL Mini 80 kleuren

MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	
Lampvoet	G5 [G5]		77 %
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	4000 h	Georreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	8000 h	Kleurweergave-index (nom.)	85
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	13,0 W
Lichtstroom (nom.)	1000 lm	Lampstroom (nom.)	0,170 A
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Spanning (nom.)	90 V
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	71 %	Regelsystemen en Dimmers	
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	90 %	Dimbaar	Ja

MASTER TL Mini 80 kleuren

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871150071685927
Productnaam voor bestelling	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500716859

Bestelcode	71685927
Lokale bestelcode	71685927
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928001508450
Nettogewicht SAP (per stuk)	40,200 g
ILCOS-code	FD-13/40/1B-E-G5


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/840

Fotometrische gegevens



LDPB_TL8MINI_840-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL8MINI_840-Spectral power distribution Colour

MASTER TL Mini 80 kleuren

