



# Flexo Print

## TL 80W/10-R SLV/25

buisvormige lagedruk gasontladingslampen

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h
Nuttige levensduur (nom.)	1000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	UV-A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Afname bij 500 uur	10 %
Afname bij 1000 uur	20 %
UV-afname bij 2000 uur	30 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	80 W
Lampstroom (nom.)	0,83 A
Spanning (nom.)	110 V

Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	20,5 W


  

Productgegevens	
Volledige productcode	871150061262540
Productnaam voor bestelling	TL 80W/10-R SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500612625
Bestelcode	61262540
Local Code	TL80W10R
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928005901029
Netto gewicht (per stuk)	331,000 g

### Waarschuwingen en veiligheid

## Flexo Print

### Maatschets




#### Product

TL 80W/10-R SLV/25

TL 80W/10-R

### Fotometrische gegevens



XDPO\_XUVATL\_10-R-Spectral power distribution Colour

