



Flexo Print

TL 100W/10-R UV-A

buisvormige lagedruk gasontladingslampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Phototherapy
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2000 h
Nuttige levensduur (nom.)	1000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	UV-A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	220
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	200
Afname bij 500 uur	10 %
Afname bij 1000 uur	20 %
UV-afname bij 2000 uur	30 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Lampstroom (nom.)	0,97 A
Spanning (nom.)	122 V

Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg


UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	26,0 W
UV-A-straling 0 uur (IEC)	28,0 W

Productgegevens	
Volledige productcode	871150061281640
Productnaam voor bestelling	TL 100W/10-R UV-A
EAN/UPC - Product	8711500612816
Bestelcode	61281640
Local Code	TL100W10R
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928006901029
Netto gewicht (per stuk)	391,600 g

Waarschuwingen en veiligheid

Flexo Print

Maatschets




Product

TL 100W/10-R UV-A

TL 100W UV-A 1R

Fotometrische gegevens



XDPO_XUVATL_10-R-Spectral power distribution Colour

