



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10

Cette lampe TL-D présente un excellent rendu des couleurs et constitue donc une solution idéale dans l'industrie graphique et l'imprimerie pour vérifier la qualité des documents imprimés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux lumineux (nominal) (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		930 lm
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6000 h	Couleur	Lumière du jour
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8000 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	309
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	10000 h	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	323
LSF 2 000 h nominal	99 %	Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
LSF 4 000 h nominal	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	51,7 lm/W
LSF 6 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	98
LSF 8 000 h nominal	99 %	LLMF 2 000 h nominal	93 %
LSF 12 000 h nominal	89 %	LLMF 4 000 h nominal	90 %
LSF 16 000 h nominal	33 %	LLMF 6 000 h nominal	88 %
LSF 20 000 h nominal	2 %	LLMF 8 000 h nominal	85 %
		LLMF 12 000 h nominal	82 %
		LLMF 16 000 h nominal	80 %
		LLMF 20 000 h nominal	78 %
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	965 [CCT de 6500 K]	Puissance (valeur nominale)	18 W
Flux lumineux (nom.)	930 lm		

MASTER TL-D 90 Graphica

Courant lampe (nom.)	0,360 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150088852525



Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10
Code barre produit	8711500888525
Code de commande	88852525
Code de commande local	TLDGRAPHIC18W965
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	928043796581
Poids net (pièce)	71,000 g
Code ILCOS	FD-18/65/1A-E-G13

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D Graphica 18W/965

Données photométriques



Couleur TL-D Graphica /965

Couleur TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Durée de vie



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

