



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2.000 uur gemeten	99 %
LSF 4.000 uur gemeten	99 %
LSF 6.000 uur gemeten	99 %
LSF 8.000 uur gemeten	99 %
LSF 12.000 uur gemeten	89 %
LSF 16.000 uur gemeten	33 %
LSF 20.000 uur gemeten	2 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	950 [CCT of 5000K]
Lichtstroom (nom.)	2800 lm

Lichtstroom (gespec.) (nom.)	2800 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	340
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	352
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,8 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	92
LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
LLMF 20.000 uur gemeten	90 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W


MASTER TL-D 90 De Luxe

Lampstroom (nom.)	0,440 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871150088860025
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10
EAN/UPC - Product	8711500888600
Bestelcode	88860025
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	928044595081
Nettogewicht SAP (per stuk)	135,000 g
ILCOS-code	FD-36/53/1A-E-G13


Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D De Luxe 36W/950

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-D9Hlm_950-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-D9Hlm_950-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

