



Focusline CDM-SA/R

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

compact reflector ontledingslamp met metalen afscherming

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Fiber Optics
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	6000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (min.)	2200 lm
Lichtstroom (nom.)	2650 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	366
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	353
Georreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	16,5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	96

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	159 W
Lampstroom (nom.)	1,76 A

Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
---------------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Kabel 250mm


Luminaire Design Requirements	
Lamp temperatuur (max.)	650 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871150020150800
Productnaam voor bestelling	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
EAN/UPC - Product	8727900783490
Bestelcode	20150800
Lokale bestelcode	CDMSA/R150W942
SAP-numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	928086805303

Focusline CDM-SA/R

Nettogewicht SAP (per stuk) 0,192 kg



Maatschets



CDM-SA/R 150W/942

Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

Fotometrische gegevens



XDPO_XDCDMSAR_942-Spectral power distribution Colour

