



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervangning in seconden Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenst brandpositie en op hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJX50 [PGJX50]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Entertainment
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h
Systeembeschrijving	FastFit
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (min.)	45500 lm
Lichtstroom (nom.)	50000 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	327

Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	336
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampstroom (nom.)	10,2 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V

MSR Gold™ FastFit

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	PGJX50
--------------------	--------

Luminaire Design Requirements


Lamptemperatuur (max.)	950 °C
Kneep temperatuur (max.)	500 °C

Productgegevens

Volledige productcode	87182912219700
-----------------------	----------------

Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221197
Bestelcode	22119700
Lokale bestelcode	MSR700FAFIGOLD
SAP-numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	928106005115
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,100 kg


Maatschets



MSR GOLD 700 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Fotometrische gegevens



XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W

