



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervanging in seconden Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en op hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------------|-------------------|
| Lampvoet | PGJX50 [PGJX50] |
| Gebruiksstand | UNIVERSAL [vrij] |
| Hoofdtoepassing | Entertainment |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 750 h |
| Systeembeschrijving | FastFit |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 2 |
| Lichtstroom (min.) | 138000 lm |
| Lichtstroom (nom.) | 160000 lm |

| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 297 |
|---------------------------------------|---------|
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 322 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 7500 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 80 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 88 |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Power (Rated) (Nom) | 2000 W |
| Lampstroom (nom.) | 15,4 A |
| Ontsteekvoedingsspanning (min.) | 198 V |

MSR Gold™ FastFit

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie PGJX50

Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.) 950 °C

Kneep temperatuur (max.) 500 °C

Productgegevens

Volledige productcode 872790090830500

Productnaam voor bestelling MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

EAN/UPC - Product 8727900908305

Bestelcode 90830500

Lokale bestelcode MSR2000/2FAFI

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 8

SAP-materiaal 928106105114

Netto gewicht (per stuk) 0,147 kg

Maatschets



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold™ 2000/2 | 34 mm | 8,0 mm | 66 mm | 68 mm | 67 mm | 134 mm | 50 mm |
| FastFit 1CT/8 | | | | | | | |

MSR GOLD 2000/2 FastFit

