



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	1.350X
Lumenbehoud 12.000 uur (nom.) 82 %	
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.) 94 %	
Lumenbehoud 4.000 uur (nom.) 90 %	
Gemiddelde ontwerplumen 2000 lm	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) 0,437	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) 0,400	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 3000 K	
Lichtrendement (gespec.) (nom.) 69 lm/W	
Kleurweergave-index (min.) 88	
Kleurweergave-index (nom.) 91	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 80 %	
Lichtstroom in conus van 90° (nom.) 2400 lm	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0,450 A

MASTERColour CDM-R Elite

Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	96 V
Spanning (min.)	80 V
Spanning (nom.)	88 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Helder
---------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh


Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.)	300 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	200 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829124192800
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
EAN/UPC - Product	8718291241928
Bestelcode	24192800
Lokale bestelcode	CDMREL35W93010D
SAP-numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	928108100630
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,220 kg
ILCOS-code	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/10



Maatschets



CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D


Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens



MASTERColour CDM-R Elite

Levensduur



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

