



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelbreedte technisch	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]	Bundelbreedte technisch	18 °
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtsterkte (min.)	6500 cd
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h	Lichtsterkte (nom.)	8500 cd
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h	Bundelomschrijving	Smal Flood
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h	Lumenbehoud 12.000 uur (nom.)	70 %
ANSI-code HID	C130/O	Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	90 %
Schakelcyclus	1.050X	Lumenbehoud 4.000 uur (nom.)	85 %
Eisen aan armatuurontwerp		Gemiddelde ontwerplumen	1500 lm
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,432
Bundelhoek (nom.)	24 °	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,392
Bundelhoek technisch (nom.)	23 °	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Bundelbreedte technisch	28 °	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	46 lm/W
		Kleurweergave-index (min.)	87
		Kleurweergave-index (nom.)	90

MASTERColour CDM-R111 Elite

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1750 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0,440 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	97 V
Spanning (min.)	81 V
Spanning (nom.)	89 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Reflector


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871829168944700
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
EAN/UPC - Product	8718291689447
Bestelcode	68944700
Lokale bestelcode	CDMR111E3593D24
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	928195405330
Nettogewicht SAP (per stuk)	96,000 g
ILCOS-code	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/24


Maatschets



CDM-R111 Elite 35W/930 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens



171° / 120° / 120°

LDPO_CDMR111E_0001-Spectral power distribution Colour

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

