



Conventionnels Ecoclick

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	Series

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4 22 W
Tension d'impulsion (min.)	800 V
Tension sans réenclenchement (min.)	70 V
Tension (nom.)	220-240 V

Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui

Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Blanc

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----

Données logistiques	
Code de produit complet	871150069750933
Nom du produit de la commande	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT
Code barre produit	8711500697509
Code de commande	69750933
Code de commande local	S2
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	300
SAP - Matériaux	928390720230
Poids net (pièce)	7,000 g

Conventionnels Ecoclick

Schéma dimensionnel

F

Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR

