



# MASTER LED flammes et lustres

## MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Température de couleur proximale (nom.)		- K
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65 lm/W	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
Cycle d'allumage	50000X	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Type technique	4-25W	Caractéristiques électriques		
Photométries et Colorimétries		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Code couleur	822-827 [ blanc chaud réglable]	Puissance (valeur nominale)	4 W	
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Courant lampe (nom.)	25 mA	
Couleur	Blanc chaud (WW)			

## MASTER LED flammes et lustres

Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

### Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
--	-------

### Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

### Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

### Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
--------------------	----

Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

### Données logistiques

Code de produit complet	871869645378000
Nom du produit de la commande	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
Code barre produit	8718696453780
Code de commande	45378000
Code de commande local	MLLUDT25W827E14
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001140002
Poids net (pièce)	0,072 kg

## Schéma dimensionnel




LED DT 4-25W E14 P48 CL


### Product

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

## Données photométriques



SDLD\_LEDLSR\_0023-Light distribution diagram



## MASTER LED flammes et lustres

