



MASTER LED flammes et lustres

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E27 [E27]	Température de couleur proximale (nom.)	- K
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Cycle d'allumage	50000X	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Type technique	6-40W	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et Colorimétries		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Puissance (valeur nominale)	6 W
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Courant lampe (nom.)	35 mA
Couleur	Blanc chaud (WW)		

MASTER LED flammes et lustres

Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
----------------------------------------	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
--------------------	----

Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869647479200
Nom du produit de la commande	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Code barre produit	8718696474792
Code de commande	47479200
Code de commande local	MLCDT40WE27B38
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001157902
Poids net (pièce)	0,063 kg


Schéma dimensionnel



Candle 220-240V 6W-40W 470lm 2700K E27 D

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

Données photométriques



MASTER LED flammes et lustres

