



MASTER LED flammes et lustres

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Température de couleur proximale (nom.)		- K
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
Cycle d'allumage	50000X	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Type technique	8-60W	Caractéristiques électriques		
Photométries et Colorimétries		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Puissance (valeur nominale)	8 W	
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Courant lampe (nom.)	45 mA	
Couleur	Blanc chaud (WW)			

MASTER LED flammes et lustres

Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
--------------------	----

Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869655599600
Nom du produit de la commande	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Code barre produit	8718696555996
Code de commande	55599600
Code de commande local	MCCL60WDTE14
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001211702
Poids net (pièce)	0,084 kg


Schéma dimensionnel




Candle WG EMEA 60W E14 B40

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Données photométriques




LED DimTone 8-60W 827



LEDcandle 8-60W B40 827 806lm

MASTER LED flammes et lustres

Données photométriques



LED DimTone 8-60W 827 806lm

