



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	3.5-35W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	255 lm
Intensité lumineuse (nom.)	545 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	72,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	255 lm


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3,5 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui

CorePro LEDspot MV

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869675253100
Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Code barre produit	8718696752531
Code de commande	75253100

Code de commande local	DSCL35WB2736D
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001217862
SAP - Poids net (pièce)	0,038 kg



Schéma dimensionnel



GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 2700K GU10 ND


Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



LEDspotMV GU10 MR16 827


LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

CorePro LEDspot MV

Durée de vie



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

