



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G4 [ G4]	Fréquence d'entrée	- Hz
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance (valeur nominale)	2 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Courant lampe (nom.)	220 mA
Cycle d'allumage	50000X	Puissance équivalente	20 W
Type technique	2-20W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Température maximale du boîtier (nom.)	84 °C
Flux lumineux (nom.)	200 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	avec gradation	Oui
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

# CorePro LEDcapsule LV

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869657865000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

Code barre produit	8718696578650
Code de commande	57865000
Code de commande local	CCP20WD827G4
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929001235302
Poids net (pièce)	0,012 kg


## Schéma dimensionnel




Capsule 12V 2W-20W 200lm 2700K G4 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

## Données photométriques




LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827

# CorePro LEDcapsule LV

## Données photométriques



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827

