



Lampes LED à filament classiques

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	4-40W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz


Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	33 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++

Lampes LED à filament classiques

Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869657403400
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Code barre produit	8718696574034

Code de commande	57403400
Code de commande local	DBSTCL40W827
Nominateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001237302
Poids net (pièce)	0,030 kg


Schéma dimensionnel




filament 4.5W-40W 470lm NAD 2700K E27ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

Données photométriques




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827

Lampes LED à filament classiques

Données photométriques



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827

