



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	14-100W
Puissance équivalente 100 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,8	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	1800 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	128,57 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.) 90 °C	
Gestion et gradation	
avec gradation Oui	
Normes et recommandations	
Classe énergétique A++	
Produit à faible consommation oui	
Adapté à l'éclairage d'appoint Non	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 14 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871869657881000	
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	74 mA

CorePro LEDlinear MV

Nom du produit de la commande	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Code barre produit	8718696578810
Code de commande	57881000
Code de commande local	CR7S100WD840
Numérateur SAP - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001243802
Poids net (pièce)	0,095 kg



Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim


Données photométriques



© 2021 Osram Opto Semiconductors AG

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

CorePro LEDlinear MV

