



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	
Lampvoet	R7S [ R7s]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Arbeidsfactor (nom.)	0.8
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Spanning (nom.)	220-240 V
Schakelcyclus	50.000X	<b>Temperatuur</b>	
Technisch type	14-100W	T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom (nom.)	1800 lm	<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Energiebesparend product	Yes
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	128,57 lm/W	Geschikt voor accentverlichting	No
Kleurconsistentie	<6	Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
Kleurweergave-index (nom.)	80	<b>Productgegevens</b>	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Volledige productcode	871869657881000
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>		Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	EAN/UPC - Product	8718696578810
Power (Rated) (Nom)	14 W	Bestelcode	57881000
Lampstroom (nom.)	74 mA	Lokale bestelcode	CR7S100WD840
Overeenkomstig vermogen	100 W		
Opstarttijd (nom.)	0,5 s		



## CorePro LEDlinear MV

