



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	60000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	200000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	8 W
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Courant lampe (max.)	42 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Courant lampe (min.)	36 mA
Flux lumineux (nom.)	1000 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc (WH)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W		

MASTER LEDtube EM/Mains

Tension (nom.)	220-240 V
----------------	-----------

Températures

Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	50 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	600 mm

Normes et recommandations

Classe énergétique	A++
--------------------	-----


Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
------------------------------------	-------

Données logistiques

Code de produit complet	871869669747400
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8
Code barre produit	8718696697474
Code de commande	69747400
Code de commande local	MTEMHO0608W830
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001307002
Poids net (pièce)	0,150 kg


Schéma dimensionnel




TLED 220-240V 8W-18W 1000lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Données photométriques




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm HO 8W830 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Données photométriques



LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Durée de vie



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

