



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	25000X
Type technique	6-50W

#### Photométries et Colorimétries

Code couleur	840 [ CCT de 4000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	540 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1500 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92,50 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	540 lm

#### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	6 W

Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,85
Tension (nom.)	220-240 V

#### Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
--	-------

#### Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

#### Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

#### Données logistiques


Code de produit complet	871869671368600
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Code barre produit	8718696713686

# MASTER LEDspot PAR

Code de commande	71368600
Code de commande local	DSCL50WD840D25
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	6

Code 12NC	929001317602
SAP - Poids net (pièce)	0,120 kg


## Schéma dimensionnel




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 4000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm


## Données photométriques



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

# MASTER LEDspot PAR

## Durée de vie



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

