



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	25.000X
Technisch type	6-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	25°
Lichtstroom (nom.)	540 lm
Lichtsterkte (nom.)	1500 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92,50 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	540 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,85
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871869671368600

MASTER LEDspot PAR

Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
EAN/UPC - Product	8718696713686
Bestelcode	71368600
Lokale bestelcode	DSCL50WD840D25
SAP-numerator - Aantal per pak	1

SAP-numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001317602
Nettogewicht SAP (per stuk)	0.120 kg


Maatschets




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 4000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm


Fotometrische gegevens



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

