



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Mises en garde et sécurité

• -

### Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h		
Cycle d'allumage	200000X		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [ CCT de 4000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Puissance (valeur nominale)	20 W
Flux lumineux (nom.)	2200 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc brillant (CW)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
		Températures	
		Température ambiante (max.)	45 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C
		Température de stockage (max.)	65 °C
		Température de stockage (min.)	-40 °C

# CorePro LEDtube EM/Mains

Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1500 mm
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869671091300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
Code barre produit	8718696710913
Code de commande	71091300
Code de commande local	CTEM150SO20W840
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001337902
SAP - Poids net (pièce)	0,220 kg


## Schéma dimensionnel



TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

## Données photométriques



General Uniform Lighting  
1 x 1500 (20W) 840nm LED Tube  
Page 11

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Données photométriques




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Durée de vie



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

