



MASTER LEDspot GU10 230V

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	GU10 [GU10]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	285 lm
Cycle d'allumage	50000X	Caractéristiques électriques	
Type technique	3.7-35W	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	3,7 W
Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]	Courant lampe (nom.)	20 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Puissance équivalente	35 W
Flux lumineux (nom.)	285 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc brillant (CW)	Facteur de puissance (nom.)	0.8
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,14 lm/W		


MASTER LEDspot GU10 230V

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	87186967077700
Nom du produit de la commande	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D
Code barre produit	8718696707777
Code de commande	70777700
Code de commande local	VSGU35W94036D
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001348402
Poids net (pièce)	0,038 kg


Schéma dimensionnel



GU10 230V4W-35W 290lm 36D 4000K GU10 Dim


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



General Parameters 41 Photo Lighting 8.11 Page 11

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm


MASTER LEDspot GU10 230V

Données photométriques



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

Durée de vie



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

