



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4-35W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	260 lm
Lichtsterkte (nom.)	540 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	65,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	260 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	19 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871869672135300

# CorePro LEDspot MV

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696721353
Bestelcode	72135300
Lokale bestelcode	CSGU35W83036D1
SAP-numerator - Aantal per pak	1

SAP-numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001363902
Nettogewicht SAP (per stuk)	0.038 kg



## Maatschets



GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


## Fotometrische gegevens



Accurat Lighting - Spot

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K

Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot MV

## Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

