

Ampoules LED décoratives

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	5-25W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	820 [CCT de 2 000 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Flame
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	50,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W

Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh


Ampoules LED décoratives

Données logistiques

Code de produit complet	871869674415400
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL
Code barre produit	8718696744154
Code de commande	74415400
Code de commande local	DGGO25WE27

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001392102
Poids net (pièce)	0,070 kg


Schéma dimensionnel




G93 230V 3-25W 250lm 2000K E27 ND Fila

Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95 mm	142 mm


Données photométriques



LEDbulb 14W E27 820 CL A60





CLA LEDbulb 25W E27 820 CL G93



CLA LEDbulb 25W E27 820 CL ST64

Ampoules LED décoratives

Durée de vie



LEDbulb 14W E27 820 CL A60

LEDbulb 14W E27 820 CL A60

