



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h		
Cycle d'allumage	200000X		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Puissance (valeur nominale)	24 W
Flux lumineux (nom.)	2700 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc brillant (CW)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	112,00 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
		Températures	
		Température ambiante (max.)	45 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C
		Température de stockage (max.)	65 °C
		Température de stockage (min.)	-40 °C


CorePro LEDtube EM/Mains

Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869680617300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Code barre produit	8718696806173
Code de commande	80617300
Code de commande local	80617300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001875102
Poids net (pièce)	0,270 kg


Schéma dimensionnel




TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Données photométriques




24W G13 840 4000K



24W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques




18W G13


Durée de vie




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie



18W G13

